



Since 1985

料仓流化器 微型盘



微型流化器

标准流化器

索利玛尔的微型流化盘 -- 具备标准流化器的所有产品特性，用以在曲面内空间局促而无法装配标准流化盘的情况下，防止出现物料雍塞、鼠洞和压实现象。

最适于如下场合：

- 空间局促的曲面腔体 - 4英寸 (100毫米) 直径
- 溜槽、管道、小型料斗
- 角落安装难题

微型流化盘可让空间局促的曲面区域内的物料保持移动

充气操作能够松动产品，使产品保持流动。最小的背压有利于把空气能量用在最需要的地方——即物料仓内。


方向性气流。空气被迫沿着腔壁流动，使物料松动并保持移动。

轻微的振动可保持产品流动，防止压实或堵塞。

不会堵塞空气管线。与腔壁之间形成紧密的密封，并防止空气管线堵塞。

完善的设计。产品不会被撕裂、不会吸收水分，也不会受到高达 450°F / 230°C 高温的影响。

材料相容。可提供食品级和FDA批准的蓝色或白色硅橡胶产品，或高温橙色产品。





料斗剖面图显示了使用中的流化器。

微型料仓流化器技术数据

型号	盘直径	A	B	C	D	E	空气管路选择
微型 48XX	2"	1/8" NPT	NA	1/2" (13 mm)	9/16" (14 mm)	1 1/2" (38 mm)	1/4" (6 mm) 管道
标准 43XX	4"	1/4" NPT	1/2" NPT	7/8" (22 mm)	1 3/16" (30 mm)	3" (76 mm)	3/8" - 1/2" (10-13 mm) 管道



多种盘型选择，包括硅橡胶食品级/FDA批准（蓝色或白色）和高温（橙色）。



请认准索利玛尔带有放射状突脊商标设计的原厂盘件。

型号	气流要求
微型	容量 3.5 - 5m ³ /h @ 1 - 2 bar (2 - 3 CFM @ 20 - 30 PSI)
标准	容量 15 - 30m ³ /h @ 1-2 bar (10 - 20 CFM @ 20 - 30 PSI)

工程设计协助。请将料仓的草图或图纸以及散装物料的描述以传真或电子邮件方式发送至我处，我们将在第二天为您提供适合应用条件的流化器数量和排布位置的推荐意见。